

## Krause Mehrzweck-Teleskopleiter

3 x 12 profilierte Sprossen, Holmlänge  
3,4 - 8,6 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 184337



## Krause Mehrzweck-Kombileiter

### Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter, dreiteilig

Mehrzweck-Teleskopleiter

- Aufstieg beidseitig
- 3 x 12 profilierte Sprossen
- für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter / als Schiebeleiter  
9,3 m / 4,65 m / 6,55 m
- Holmlänge 3,4 - 8,6 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- treppengängig
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Quertraverse am Holmende

- Aus Aluminium
- Gewicht 28,1 kg
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweck-Teleskopleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	dreiteilig
Holmlänge	3,4-8,6 m	Leiter Funktion	treppengängig
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	9,3 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Arbeitshöhe als Stehleiter	4,65 m	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe als Schiebeleiter	6,55 m	Sicherheitsbügel	nein
Sprossen Anzahl	3 x 12	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Zertifizierung	TÜV geprüft
Tiefe Sprossen	30 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	28,1 kg

## Zubehör

233631



Einhängetrift, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg, aus Aluminium

## Dazu passt auch ...

149286



Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm

505371



Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in rot/weiß, Pfosten aus Aluminium in rot