

## Tischwagen

Traglast 250 kg, 2 Ebene(n) mit Holzplatte, Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit Gummi-Bereifung



Artikelnummer: 224736

## Tischwagen

### der preiswerte Allrounder für Büro, Lager und Werkstatt

Tischwagen

- Traglast 250 kg
- 2 Ebene(n) mit Holzplatte
- Höhe x Länge x Breite 890 x 1140 x 500 mm
- Mit 2 Böden
- Schiebebügel hoch
- Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Mit Gummi-Bereifung
- Gehäuse aus Stahl
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	2 Schiebebügel
Wagentyp	Etagenwagen	elektrisch leitend	nein
Traglast	250 kg	Schiebebügelausrichtung	hoch
Etagen Anzahl	2 Stück	klappbar	nein
Etagentyp	Holzplatte	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen

Traglast Etage	50 kg	Bereifung	Gummi
Etagenausrichtung	gerade	Material Gehäuse	Stahl
Wagen Ausstattung	Böden	Durchmesser Rad	100 mm
Höhe	890 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Länge	1140 mm	Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Breite	500 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Anlieferung	zerlegt
Material Verarbeitung	verschweißt	Schiebebügel Anzahl	2 Stück
Euronorm	nein	Gewicht	21 kg