


Auffangwanne classic-line

für Kleingebinde, Auffangvolumen 90 l, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 774 x 774 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 235642



Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
- für Kleingebinde
- Auffangvolumen 90 l
- Höhe x Breite x Tiefe 200 x 774 x 774 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 5 Jahre Garantie







Technische Details

| | | | |
|----------------------|--------------|----------|--------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Auffangwanne | Tiefe | 774 mm |
| Auffangwannentyp | Auffangwanne | Material | Stahl |

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|-------------------|
| Lagerort | unter Dach | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Kapazität | Kleingebinde | Farbe | blau |
| Auffangvolumen | 90 l | Auffangwanne Ausstattung | keine |
| Gefahrstoffeingnung | wassergefährdende und brennbare Stoffe | Unterbau | Füße |
| Bauweise (Zulassung) | Bodenwanne mit ÜHP- Zulassung | unterfahrbar | nein |
| Höhe | 200 mm | Garantie | 5 Jahre |
| Breite | 774 mm | Gewicht | 25,75 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|--|---|
| 235631 |  | Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm |
| 235787 |  | Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit |
| 235788 |  | Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit |
| 503884 |  | Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen |