

## Casoo Bockrolle



Traglast 250 kg, Durchmesser x Breite 100 x 40 mm, Naben Länge 47 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Doppelkugellager, Felge aus Aluminium, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243639

### Bockrolle

- Traglast 250 kg
- Durchmesser x Breite 100 x 40 mm
- Naben Länge 47 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Doppelkugellager
- Schraubloch Abstand 80/75x60/55/48 mm
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Material Gehäuse	Stahl
Rollentyp	Transportgeräterollen	Feststeller	ohne
Bauform	Bockrolle	Fadenschutz	nein
Traglast	250 kg	Länge Nabe	47 mm
Bereifung	Polyurethan	Breite Rad	40 mm
Durchmesser Rad	100 mm	Schraubloch Abstand	80/75x60/55/48 mm

Material Felge	Aluminium	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Doppelkugellager	Gewicht	1,07 kg
Befestigungselement	Platte		