

Artikel nummer	artikelnaam
102501001	Standard - wandcontactdoos 2V RA crème

Standard - wandcontactdoos 2-voudig geaard crème



Technische gegevens	102501001
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aantal eenheden	2
Met signaallamp	nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging	nee
Frequentie	50 50 MHz
Beschermingscontact	ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Uitwerpmechanisme	nee
Materiaal	Kunststof
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Slagvastheid	niet beschikbaar
Transparant	nee
Met glaszekering	nee
Met doorlusvoorziening	ja
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatieverlichting	nee
Met ingebouwde USB voeding	geen
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Aantal actieve contacten (rond)	2
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Rond aardingscontact	ja
Min. diepte van de inbouwdoos	,000 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Metallic	nee
Nom. stroom	16,00 A
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Schalter und Steckdosen/Aufputz
Kleur	creme
Uitvoering	Beschermend contact (type F)
Halogeenvrij	ja
Afsluitbaar	nee
Met klapdeksel	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Aantal fasen	1

Technische gegevens		102501001
Met aan/uitschakelaar	nee	
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	nee	
Stekkerstand gedraaid	nee	
Overspanningsbeveiliging	nee	
Foutstroombeveiliging	nee	
Geïsoleerde montage	nee	
Schakelmateriaalbreedte	64,000 mm	
Schakelmateriaalhoogte	100,500 mm	
Schakelmateriaaldiepte	43,000 mm	
Aantal contactdozen schakelbaar	0	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Beschermingsgraad (IP)	IP20	
Speciale voeding	zonder speciale stroomvoorziening	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	glanzend	
Opdruk/indicatie	zonder	
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20	
Antibacteriële behandeling	nee	
Met inbouw Bluetooth-luidspreker	geen	
Aantal USB-A poorten	0	
Aantal USB-C poorten	0	
Maximale stroomsterkte van USB-voeding	,00 mA	
Met WLAN repeater	nee	