



MODULAIRE VERDELER

AK-F 56



AK-F 56

Modulaire verdeler

DE KLANTGERICHTE

315 x 750 x 155 mm
Artikelnummer: 73355601

Modulaire verdeler - Industriekwaliteit -, flens-type, met open kopse kanten, te combineren met verschillende flenzen, om meerdere AK-F's moduleplaatsen koppelen door middel van de combi-flens, 4 rijen, 56 modulen, 150 mm railafstand, geïntegreerde beluchtingselementen voor vermindering van de condensvorming, Afdek- en tekststrippen bijgevoegde, extra dubbel membraaninvoeringen en overig toebehoren, flenzen en flenssets zijn apart te bestellen

schroefloze PE/N-klemmenstrook met telkens 6 schroefbare klem punten 2,5 - 16 mm², 21 / 2 x 14 schroefbare klem punten 1,5 mm²- 4 mm²



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	315 mm
Lengte:	750 mm
Hoogte:	155 mm
Binnen hoogte:	95 mm
Inwendige breedte:	295 mm
Inwendige lengte:	730 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat
Deksel:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6,

Certificaten



Toebehoren

- AK3 FL00 - Flens voor AK-F
- AK3 FL01 - Flens voor AK-F
- AK3 FL02 - Flens voor AK-F
- AK3 FL13 - Flens voor AK-F
- AK3 KFL - Flens voor AK-F
- AK3 KS M50 - Koppelset horizontaal
- AK3 KBL - Kabelinvoerkap met opbergvak
- AK3 NS35-14 - DIN-rail
- AK3 NS35-275 - DIN-rail



MODULAIRE VERDELER

AK-F 56

	glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat
Klapvenster:	Polycarbonaat, transparant

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK08
Koppelbaar:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	90%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Kleur:	grijs
doorslagspanning AC:	1000 V
doorslagspanning DC:	1500 V
verzegelset:	Ja
functiebehoud:	zonder
Aantal automaatplaatsen:	56
EMC-uitvoering:	neen
met slot:	neen
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 N m

AK3 ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen

AK3 STD - Schuko opbouwcontactdoos

AK AS - Afdekstrips

AK AS-v - Afdekstrips

AK SGA-1 - cilinderslot

AK SGA-2 - cilinderslot

KLS N 35 - klemblok