

Produktdatenblatt

Anwendung

Aluminium-Lichtmast mit Fußplatte.
Zylindrischer Mast nach DIN EN 40-6.
EU-Konformitätszertifikat 0780-CPR-63018.

Produktbeschreibung

Mast aus Aluminiumguss und Aluminium,
pulverbeschichtet und lackiert
Mastzopf \varnothing 60 mm
Basisplatte mit 3 Befestigungsbohrungen
zur Montage auf ein Fundament oder
Erdstück - Ergänzungsteil **70 896** -
Mit eingesetzter Tür aus Aluminiumguss
Türverschluss – Innensechskant –
Schlüsselweite 6 mm
Gerätetesteg mit Schutzleiteranschluss und
2 Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines
Anschlusskastens nach DIN 43628 / VDE 0660
- siehe BEGA Ergänzungsteile -
CE 0780 – Konformitätszeichen
Windangriffsfläche: 0,17 m²
Gewicht: 9,6 kg

Ergänzungsteile

70 623 Anschlusskasten IP 55
1 Fein-Sicherung 6,3 A
2 Eingänge für Kabel 3 x 2,5[□]
1 Ausgang für Leitung 3 x 1,5[□]

70 632 Anschlusskasten IP 55
1 Neozed-Sicherung 16 A
2 Eingänge für Kabel 5 x 4[□]
1 Ausgang für Leitung 3 x 1,5[□]

70 896 Erdstück
Erdstück mit Befestigungsflansch aus
feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 500 mm.
3 Befestigungsschrauben M 8 aus Edelstahl.
Teilkreis \varnothing 132 mm.

Es gibt dazu eine gesonderte
Gebrauchsanweisung.

