


# LED Driver 75 W

LED-75



LED Driver met ingebouwde dimmer voor 12/24 V DC LED-strips met een belasting tot 75 W. Het product kan draadloos worden bediend via de app of andere producten van Plejd.


- Ingebouwde dimfunctie.
- Ingang voor bediening met bijvoorbeeld een pulsdrukker of bewegingssensor.
- Ondersteuning van tunable white voor LED-strips met gemeenschappelijke anode.
- Tijdfuncties, zoals timer, astronomische klok en weektimers.
- Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met een pulsdrukker.

Het product kan met twee schroeven (niet meegeleverd) aan de muur worden bevestigd.

## Last (CV)

12 V DC	1-40 W
24 V DC	1-75 W

Als de belasting niet tunable white is, kunt u deze aansluiten op een van de negatieve (-) klemmen.



## NETSPANNING

230 V/50 Hz, max. 0,5 A

## VERMOGEN IN STAND-BY

Energieverbruik zonder belasting (Pno): -  
Standby energieverbruik (Psb): 0,35 W  
Netwerk Standby Energieverbruik Verbruik (Pnet): 0,35 W

## OTAAL PRODUCTGEWICHT

295 g

## EFFICIENTIE OPGELEDEN

90 %

## BEDRIJFSTEMPERATUUR

-25 tot +40 °C  
Niet-condenserend

## AFMETINGEN

162x62x34 mm

## KABELDOORSNEDE

Aansluitingen: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>

## BEVEILIGING

Softwarematige  
oververhittingsbeveiliging  
Kortsluitbeveiliging

## IP-CLASSIFICATIE

IP20

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®  
<10 dBm

## DRAADLOOS BEREIK

Ca. 10 m binnen  
De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

