

# Opbouw buitenpost 16 mm met 4 bellen

10-154

4 jaar  
garantie

Deze compacte opbouwpost in aluminium heeft een opbouwhoogte van amper 16 mm. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. Deze buitenpost werkt met een 2-draads technologie, wat betekent dat je een bestaande bel eenvoudig door deze buitenpost kan vervangen. Deze buitenpost heeft 4 bellen.

## Technische gegevens

Opbouw buitenpost 16 mm met 4 bellen.

- Functie: • elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke bel drukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de bel drukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)
- Afmetingen naamveld: 19 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Draadtechniek: 3-draadstechniek aanbevolen, 2-draadstechniek mogelijk
- Extra klem
  - R-klem voor het aansluiten van een extra functie (bv. deurrelais)
  - deuropentijd aan R-klem: 3 s (aanpasbaar via servicetoestel)
  - activeringstijd van het deurrelais (voor het sturen van het geheugen in binnenposten): 56 s (aanpasbaar via servicetoestel).
  - spraakverbinding tijdens de activeringstijd van het deurrelais (aanpasbaar via servicetoestel)
  - gespreksduur: 56 s (aanpasbaar via servicetoestel).
- Ingangsstroom in rust:  $I(a) = 0,4 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 11 \text{ mA}$  in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom:  $I(P_{\max}) = 21 \text{ mA}$
- Afwerkingskleur: grijs
- Markering: CE



CE

[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

10-154 - 14-12-2022