

Soft IsoSafe DimToWarm Zwart 470lm 2000-2800K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 903223
 EAN: 7021989032236



Elektrisch

Wattage: 7W
 System wattage: 8W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 470lm
 Werkzaamheid: 59 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2000-2800K
 Kleurweergave (CRI): Ra 98
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L90/B10>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Helder glas
 Bundelhoek: 42°
 UGR: UGR<19

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Zwart (RAL 9004)
 Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 53
 Diameter (mm) D: 94
 Cut-out (mm): 83
 Inbouwdiepte plafond (mm): 51
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 0mm
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.696 / 0.58

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 110 x 110 x 110



7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 2 3 6