

Artikelnummer: 42096

Kurzbeschreibung: Clippy kunststof vloerrooster, rood

Langbeschreibung: Kunststof vloerrooster Clippy Classic: Met clipverbinding van hogedruk-polyetheen, roest en rot niet. Uitstekende weerstandskwaliteit, ideaal voor de industrie, garages, was- en kleedlokalen, zwembaden, enz. Door de bodemafstand van 25 mm warme en droge voeten. Cliproosters zijn gemakkelijk te verbinden, in een mum van tijd te leggen en net zo snel weer weg te nemen en te stapelen. Voor reiniging worden ze gewoon schoongespoten. Het water loopt ongehinderd aan de zijkanten af. Zuurbestendig en stroomisolerend.

Technische gegevens:

- thermische belastbaarheid tot ca. 70-° C
- belastbaarheid 30.000 kg/m² (gelijkmatig verdeelde last)
- ontvlambaarheid (DIN 4102), klasse B2
- gewicht: ca. 760 g/stuk
- afm.: l 500 x b 500 x h 25 mm
- 20 stuks (5 m²) = 1 pak

