




PEIKER
acoustic

Schwanenhalsmikrofone

Gooseneck microphones




SCHWANENHALSMIKROFONE • GOOSENECK MICROPHONES

Elektretmikrofone • Electret microphones

- robustes und formschönes Messinggehäuse
- staub- und spritzwasserdicht (IP54)
- 1,5 kOhm (omnidirektional)
- PVC-Kabel 1-adrig, geschirmt, 2,8m
- fest montierter Schwanenhals 8x200mm mit Schrumpfschlauch
- l = 225mm; Ø = 16mm; 120g
- **optional:** kundenspez. Stecker, andere Kabellängen, Montagehalter

- solid and shapely brass housing
- dust- and splash-proofed (IP54)
- 1,5 kOhm (omnidirectional)
- PVC-cable 1-wire, shielded, 2,8m
- fixed mounted gooseneck 8x200mm with hs-tube
- l = 225mm; Ø = 16mm; 120g
- **option:** customized connectors, various cable lengths, holders

ME14




Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2918-001-000-51	ME14/Sh.8x200/C127

- robustes und klimastabiles Kunststoffgehäuse
- zwei Pegelvarianten: normal (HL), niedrig (LL)
- 1,6 kOhm (unidirektional, geräuschkompensierend)
- PVC-Kabel 1-adrig, geschirmt
- fest montierter Schwanenhals 8x200mm bis 8x500mm
- l = 380mm (Sh. 8x300); Ø = 13mm; 130g
- **optional:** kundenspez. Stecker, Montagehalter

- solid and climate resistant plastic housing
- two output levels: normal (HL), low (LL)
- 1,6 kOhm (unidirectional, noise compensating)
- PVC-cable 1-wire, shielded
- fixed mounted gooseneck 8x200mm to 8x500mm
- l = 380mm (Sh. 8x300); Ø = 13mm; 130g
- **option:** customized connectors, holders

ME151




Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2910-006-000-51	ME151(HL)/Sh.8x200/C77-3,5m
2910-002-000-51	ME151(HL)/Sh.8x300/BW3/WS/C77-3,9m
2910-019-000-51	ME151(HL)/Sh.8x300/BW3/WS/C77-3m/St. 2,5mm
2910-021-000-51	ME151(HL)/Sh.8x300/BW3/WS/C77-3m/St. 3,5mm
2910-004-000-51	ME151(HL)/Sh.8x300/C77-3,5m
2910-008-000-51	ME151(HL)/Sh.8x500/C77-3,5m
2910-020-000-51	ME151(LL)/Sh.8x300/BW3/WS/C77-3m/St. 2,5mm
2910-022-000-51	ME151(LL)/Sh.8x300/BW3/WS/C77-3m/St. 3,5mm
2910-012-000-51	ME151(LL)/Sh.8x300/WS/C77-2,0m

SCHWANENHALSMIKROFONE • GOOSENECK MICROPHONES

Elektretmikrofone • Electret microphones

ME251/253


- robustes und klimastabiles Kunststoffgehäuse
 - eingebauter Windschutz
 - mit und ohne Vorverstärker (regelbar)
 - auch als erdfreie Ausführung (ME253) erhältlich
 - 1,6 kOhm (super-direktional, super-geräuschkompensierend)
 - PVC-Kabel 1-adrig/2-adrig (ME253), geschirmt
 - fest montierter Schwanenhals 8x100mm bis 8x500mm (8x600mm, ME253)
 - l = 400mm (Sh. 8x300); Ø = 12mm; 130g
 - **optional:** kundenspez. Stecker, Montagehalter
-
- solid and climate resistant plastic housing
 - built-in windscreen
 - with and without preamplifier (adjustable)
 - available also as groundfree version (ME253)
 - 1,6 kOhm (super-directional, ultra-noise compensating)
 - PVC-cable 1-wired/2-wired (ME253), shielded
 - fixed mounted gooseneck 8x100mm to 8x500mm (8x600mm, ME253)
 - l = 400mm (Sh. 8x300); Ø = 12mm; 130g
 - **option:** customized connectors, holders



Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2908-017-000-51	ME251/Sh.8x300/C77-3,5m
2908-021-000-51	ME251/Sh.8x380/C77-3,5m
2908-022-000-51	ME251/Sh.8x500/C77-3,5m
2908-024-000-51	ME251/V413/1/SH.8x100/BW3/WS/C77-2,4m
2908-030-000-51	ME251/V413/1/Sh.8x200/WS/C77-2,5m
2908-012-000-51	ME251/V413/1/Sh.8x300/BW3/WS/C77-2,5m
2908-028-000-51	ME251/V413/1/Sh.8x300/WS/C77-2,5m
2908-034-000-51	ME251/V413/1/Sh.8x500/WS/C77-3,5m
2908-018-000-51	ME253/E/Sh.8x380/BW3/WS/C168-2,5m
2908-025-000-51	ME253/E/Sh.8x600/C168-2,0m

- robustes und klimastabiles Kunststoffgehäuse
- eingebauter Windschutz
- 1 kOhm (super-direktional, super-geräuschkompensierend)
- PVC-Kabel 1-adrig, geschirmt
- fest montierter Schwanenhals 8x200mm bis 8x500mm
- l = 323mm (Sh. 8x300); Ø = 12mm; 130g
- **optional:** kundenspez. Stecker, Montagehalter

ME351



SCHWANENHALSMIKROFONE • GOOSENECK MICROPHONES

Elektretmikrofone • Electret microphones

Fortsetzung/Continuation ME351


- solid and climate resistant plastic housing
- built-in windscreen
- 1 kOhm (super-directional, ultra-noise compensating)
- PVC-cable 1-wire, shielded
- fixed mounted gooseneck 8x200mm to 8x500mm
- l = 323mm (Sh. 8x300); Ø = 12mm; 130g
- **option:** customized connectors, holders

Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2906-002-000-51	ME351/Sh.8x200/C77-2,0m
2906-001-000-51	ME351/Sh.8x300/C77-2,0m
2906-017-000-51	ME351/Sh.8x380/C77-4,0m
2906-010-000-51	ME351/Sh.8x500/C77-2,0m

- robustes und klimastabiles Kunststoffgehäuse
- Nahbesprechungsmikrofon
- 1,6 kOhm (bidirektional, super-geräuschkompensierend)
- PVC-Litzenkabel 1-adrig, geschirmt, 1,1m
- fest montierter Schwanenhals 6x412mm
- l = 445mm; Ø = 13,8mm; 66g
- **optional:** kundenspez. Stecker, andere Kabellängen, Montagehalter

- solid and climate resistant plastic housing
- close talking microphone
- 1,6 kOhm (bidirectional, ultra-noise compensating)
- PVC-stranded wire 1-wire, shielded, 1,1m
- fixed mounted gooseneck 6x412mm
- l = 445mm; Ø = 13,8mm; 66g
- **option:** customized connectors, various cable lengths, holders

ME353



Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2942-004-000-51	ME353/Sh.6x412/WS