



Abgreifklemmen

MA 1



Produkt	MA 1
Beschreibung	Miniatur - Abgreifklemme mit hochfester Isolierung und Klemmen aus Messing/Bronze vernickelt. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres anklemmen von dünnen Drähten. Ein klemmen von Flachteilen (Lötösen) und Drähten mit max. 4 mm Durchmesser ist möglich.
Betriebsanleitung	BA210
Artikel-Nr. / *Farbe	9303178xx  00 schwarz 01 rot 02 blau 03 gelb 04 grün 06 grau 07 weiß <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-left: auto;">Ni</div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	2 mm Buchse
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽³⁾
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	8 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Bronze, vernickelt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-25 °C bis +100 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmbereich	4 mm
Norm	IEC 61010

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufagen

⁽³⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 12.07.2019