



Hauptmerkmale

Produktbereich	OsiSense XC
Name der Reihe	Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZC2J
Typ des Frontelements	Drehkopf
Produktkompatibilität	XC2J
Zugehöriger Hebel	ZC2JY13 ZC2JY51 ZC2JY12 ZC2JY91 ZC2JY11 ZC2JY31 ZC2JY81
Zugehöriges Gehäuse	ZC2JD2 ZC2JC28 ZC2JD1 ZC2JC1 ZC2JC18 ZC2JC2
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Without operating lever Federrückstellung
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriechung, 1 Richtung

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Von rechts CCW
Positivöffnung	Ohne
Produktgewicht	0,21 kg
Material des Frontelements	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,800 cm
VPE 1 Breite	9,500 cm
VPE 1 Länge	4,800 cm
VPE 1 Gewicht	219,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	14
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm

VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,296 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------