




LED-Wandanbauleuchte, IP54

Artikel-Nr. 10033173

LED-Wandanbauleuchte, IP54, weiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Lichtaustritt direkt und indirekt. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 650lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuch-

Artikel-Nr. **10033173**

Preis 273,00 €

Stand: 18.03.2020 18:40

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	60 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-2 Stk	
Material	Aluminium / Glas
Lichtstrom	2 x 325 lm
Leistung	2 x 5 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar

Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	650 lm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Länge	118 mm
Breite	43 mm
Höhe-Tiefe	100 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung