

Datenblatt

Energiewürfel VI DAT + # 60781

Energiewürfel aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, anschlussfertig verdrahtet.
Spritzwassergeschützt.
Kette mit Karabinerhaken zum Aufhängen



Abb. ähnlich

CE IP 44

Technische Daten:

Eingang: vorbereitet für Anschluss mit 5G4 bis 5G6 Leitung
Druckluftanschluss mit 1 x Eingang 1/2"

Ausgang: 1 Schutzkontaktsteckdose 230V/ 16A mit Klappdeckel (**max. 10A**)
1 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5-polig mit Klappdeckeln (**max. 10A**)
1 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5-polig mit Klappdeckeln

Sicherungen: 3 x G-Sicherung (**10A**), SPT 5x20mm, nicht rückstellend, träge
Druckluftabgang: 2 x 1/2" NW7,2

Inkl. 1 x Datendose Flanschdose IP67 mit 2 x RJ45 Cat.6 Modul



Nennstrom: 400V / 32A / 16A

Belastbarkeit: Max. 22.000Watt / 16A Dosen max. 7kW

Gewicht: ca. 1,60 Kg

L/B/H: 205 / 180 / 250 mm

EAN: 4011160607813