


# Anschlussleitung KMP4-9P-10-PVC

Teilenummer: 193013

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Werte
Einbaulage	beliebig
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit	3 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Produktgewicht	792 g
Elektrischer Anschluss	Dose Sub-D 9-polig
Kabelaufbau	10 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	8,3 mm
Kabellänge	10 m
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet