

Produkttyp-Bezeichnung

Produktbeschreibung



Antennenweiche UHF für RF600

Der Splitter teilt ein ankommendes UHF-Signal auf zwei Ausgänge auf

RF600 Antennensplitter für Betrieb von zwei RF600 Antennen an RF600 Readern mit externem Antennenanschluss; IP 40; -25 bis +85°C; Maße 50x 50x 20 mm ohne Stecker

Eignung zur Verwendung

Zum Aufbau und zur Erweiterung von Gate-Anwendungen für bis zu 8 Antennen

Eignung zum Einsatz

Betrieb an RF600 Readern mit externen Antennen

Mechanische Daten

Material

Aluminium

Farbe

silber

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- während Betrieb
- während Lagerung
- während Transport

-40 ... +85 °C
-40 ... +100 °C
-40 ... +100 °C

Bauform, Maße und Gewichte

Breite

51 mm

Höhe

19 mm

Tiefe

51 mm

Nettogewicht

170 g

Weitere Informationen / Internet-Links

Internet-Link

- zur Webseite: TIA Selection Tool
- zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool
- zur Webseite: IWLAN
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information and Download Center
- zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>
<http://www.siemens.com/iwlan>
<http://www.siemens.com/ident/rfid>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<https://sie.ag/2QdlxcP>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

20.05.2021