

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3CC02-6BB3



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	1 AC
Netzspannung	200 ... 240 V

Ausgang

Bemessungsstrom	22,8 A
-----------------	--------

Mechanische Daten

Maße

Breite	150,0 mm (5,9 in)
Höhe	213,0 mm (8,4 in)
Tiefe	50,0 mm (2,0 in)
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	2,2 kg (4,8 lb)

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	1,50 ... 6,00 mm ² (16 ... 10 AWG)

Lastseitig

Ausführung	Pigtail
Anschlussquerschnitt	2,50 mm ² (14 AWG)
Leitungslänge	0,46 m (1,51 ft)

PE-Anschluss

Ausführung	Stehbolzen M5
------------	---------------

Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------