

RAPIDLIFT Mobiler Scherenhubtisch



Traglast 150 kg, Plattform Länge x Breite 700 x 450 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange

Artikelnummer: 210857



RAPIDLIFT Scherenhubtisch

Traglast 150 kg

Mobiler Scherenhubtisch

- Traglast 150 kg
- Plattform Länge x Breite 700 x 450 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- Hubausführung manuell über Fußpedal
- Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- mit Schiebebügel in RAL9005 Tiefschwarz
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Länge x Breite 950 x 450 mm
- Gewicht 45 kg



Technische Details

Hebegerät Hubwagen




Material Plattform Stahl

Hubtischtyp	Mobiler Scherenhubtisch	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	150 kg	Material Rollen	Polyurethan
Länge Plattform	700 mm	Rad-Ø	100 mm
Breite Plattform	450 mm	Länge	950 mm
Hubhöhe (min.)	265 mm	Breite	450 mm
Hubhöhe (max.)	755 mm	Wiegefunktion	nein
Griffhöhe	1000 mm	Oberfläche Plattform	pulverbeschichtet
Hübe Anzahl bis max. Höhe	22 Stück	Farbe Plattform	blutorange // RAL2002
Scheren Ausführung	Einfachscherer	Oberfläche Schere	pulverbeschichtet
Bedienung Hub	manuell über Fußpedal	Farbe Schere	blutorange // RAL2002
Bedienung Fahrwerk	manuell	Farbe Bügel	tiefschwarz // RAL9005
Griff	Schiebebügel	Gewicht	45 kg
Material	Stahl		

Zubehör

210865		Rollenbahnaufsatz, für Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, starr, Höhe x Länge x Breite 64 x 1010 x 520 mm
210866		Rollenbahnaufsatz, für Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, drehbar, Höhe x Länge x Breite 92 x 710 x 520 mm

Dazu passt auch ...

147738		PE-Paletten-Aufsatzwanne, für Kleingebinde, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Breite x Tiefe 170 x 600 x 400 mm
521526		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 50er Kern, Abroller aus Metall in rot
526741		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 3068 x 436 mm, Fachlast 150 kg, 3 Regalfelder mit je 4 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung