fetra

Palettenroller

GREY EDITION

Traglast 750 kg, Ladefläche Länge x Breite 1210 x 810 mm, Ladehöhe 282 mm, Plattform offen, Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern







Artikelnummer: 215363



fetra Paletten-Fahrgestell GREY EDITION

Traglast 750 kg

Palettenroller

- Traglast 750 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1210 x 810 mm
- Ladehöhe 282 mm
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Plattform offen
- Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
- Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

• 10 Jahre Garantie

Technische Details				
Transportgerät	Transportroller	Durchmesser Rad	200 mm	
Rollertyp	Palettenroller	Radanordnung	rechteckig	
Traglast	750 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern	
Euronorm	ja	Höhe	329 mm	
Ladehöhe	282 mm	Länge	1255 mm	
Ladeflächenlänge	1210 mm	Breite	855 mm	
Ladeflächenbreite	810 mm	Material	Stahl	
Plattform	offen	Oberfläche	pulverbeschichtet	
Ladefläche Ausstattung	4 Fangecken als Aufsatzhilfe	Farbe	anthrazitgrau // RAL7016	
Lenkstange	als Zubehör (nicht enthalten)	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)	
Bereifung	TPE	Garantie	10 Jahre	
Radlager	Rillenkugellager	Gewicht	34 kg	
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen			

Zubehöi	r	
215366	A	Schiebebügel für Paletten-Fahrgestell, einklinkbar, Aus Stahlrohr mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
215367		Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell, Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1210 x 810 mm, Höhe 370 mm