

Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 955 x 1650 x 1120 mm, Inhalt 0,75 m³, Traglast 750 kg, in blau, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

Artikelnummer: 236169



Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 955 x 1650 x 1120 mm
- Schüttkantenhöhe 880 mm
- Inhalt 0,75 m³
- Traglast 750 kg
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- mit speziellen Gasdruckdämpfern als Kippsicherung
- mit Aufnahmehaken für Sicherungskette und Entriegelungsseil
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in blau
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Gewicht 148 kg

Behältertyp	Kippbehälter	Bodenkonstruktion	geschlossen
Inhalt	0,75 m³	Kippfunktion	manuell
Höhe	955 mm	Kippsicherung	spezielle Gasdruckdämpfer
Länge	1650 mm	Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen
Breite	1120 mm	unterfahrbar	ja
Traglast	750 kg	Behälter Ausstattung	Aufnahmehaken für Sicherungskette und Entriegelungsseil
Höhe Schüttkante	880 mm	Farbe	blau
Material	Polyethylen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht	Gewicht	148 kg
Wandkonstruktion	geschlossen		