

Gedore

GEDORE 1.12/02

**Polklemmenabzieher 2-
armig 60x40 mm**

GEDORE



Artikelnummer: 245811



Technische Details

Hakenfußstärke an der Spitze e1	2 mm	Spannbügel vorhanden	nein
Gesamtbreite [mm]	69 mm	Hakenende mit Schlitz	nein
Spindel Abrutschsicherung	nein	Nachrüstbar mit Hydraulikspindel	nein
Spindel Gewindegröße	M10 x 1.5 x 60 mm	Spannweite Aussenabziehen (max.)	60 mm
1000 V isoliert	nein	selbsttätiges Anpressen	ja
VDE zertifiziert	nein	3D-Daten vorhanden	nein
Netto-Gewicht [kg]	0,16 kg	doppelseitig verwendbare Haken	nein
Gesamthöhe [mm]	19 mm	Schrauben inklusive	nein
Haken schwenkbar	nein	Abrutschsicherung an der	nein

		Spindel	
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]	5 mm	Hydraulikspindel vorhanden	nein
Gesamtlänge [mm]	90 mm	REACH Registrierung vorhanden	nein
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Spanntiefe nutzbar b [mm]	40 mm
Hakenfußbreite an der Nutzfläche	10 mm	Zugkraft (max.) [t]	0,5 t
umdrehbare Arme vorhanden	nein	Anzahl der Arme	2
Hakenbremse vorhanden	nein		