

## ZARGES

### Plattformleiter

#### ZAP Safemaster S

Podest Höhe x Breite x Tiefe 2060 x 400 x 400 mm, 8 Stufen mit Kunststoffeinsätzen (inkl. Podest), aus Aluminium, platzsparend zusammenklappbar

Artikelnummer: 522830



## ZARGES Plattformleiter ZAP Safemaster S

### zusammenklappbar

#### Plattformleiter

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 2060 x 400 x 400 mm
- Aufstieg einseitig
- 8 Stufen mit Kunststoffeinsätzen (inkl. Podest)
- Stufen Tiefe 80 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,06 m
- aufgestellt Höhe x Breite 3130 mm x 740 mm








- aus Aluminium
- platzsparend zusammenklappbar
- Ausstattung: Ablageschale
- Sichere Anwendung durch Handlauf und Geländer
- Handlauf beidseitig
- Gewicht 17 kg
- gemäß DIN EN 131-7
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

|                     |                                   |                                  |                                  |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Steigtechnik        | Plattformleiter                   | klappbar                         | ja                               |
| Material            | Aluminium                         | Klappfunktion                    | platzsparend<br>zusammenklappbar |
| Nutzung             | einseitig                         | fahrbar                          | nein                             |
| Höhe Podest         | 2060 mm                           | Sicherheitsausstattung<br>Leiter | Handlauf und Geländer            |
| Breite Podest       | 400 mm                            | Leiter Ausstattung               | Ablageschale                     |
| Tiefe Podest        | 400 mm                            | Spreizsicherung                  | ja                               |
| Arbeitshöhe         | 4,06 m                            | Sicherheitsbügel                 | ja                               |
| Stufen Anzahl       | 8                                 | Handlauf                         | beidseitig                       |
| Stufen-/Sprossentyp | Stufen mit<br>Kunststoffeinsätzen | Ablageschale                     | ja                               |
| Tiefe Stufen        | 80 mm                             | Norm                             | DIN EN 131-7                     |
| Höhe                | 3130 mm                           | Garantie                         | 10 Jahre                         |
| Breite              | 740 mm                            | Gewicht                          | 17 kg                            |
| Treppengängig       | nein                              |                                  |                                  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 215697 |  | Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß   |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße  |
| 221336 |  | Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung |
| 227867 |  | Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau  |
| 523835 |  | Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz  |