

Streifenvorhang

Höhe 2400 mm, Streifenbreite 400 mm, 4 mm stark, Überlappung 200 mm (entspricht einem Anteil von 100 %)

Artikelnummer: 526349



Streifenvorhang

Streifenvorhang

- Höhe 2400 mm
- Streifenbreite 400 mm, 4 mm stark
- Überlappung 200 mm (entspricht einem Anteil von 100 %)
- Streifen aus PVC in blautransparent
- mit guter Wärme- und Kälteisolierung
- Schalldämmung 30 dB
- temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C
- Aufhängung aus Blech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Streifenvorhang	Schalldämmung	30 dB
Höhe	2400 mm	Temperaturbeständigkeit	-5 °C bis +60 °C
Breite Streifen	400 mm	Material Vorhang	PVC
Materialstärke	4 mm	Farbe Vorhang	blautransparent
Überlappung	200 mm	Material Aufhängung	Blech
Anteil Überlappung	100 %	Oberfläche Aufhängung	verzinkt
Isolierung	Wärme-/Kälteisolierung	Gewicht	28 kg

Zubehör

526353



Schiebevorhang, Befestigung vor dem Sturz, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

208774



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 800 x 600 mm, Inhalt 130 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen

527142



Besen, mit Rosshaarborsten, Arbeitsbreite 1000 mm, für feinen Staub

527436



Stiel, Länge 1400 mm, aus Holz, braun