



## Porzellanklemmen

157 - 2- und 3-polig, Klemmbereich ohne Drahtschutz 6 mm<sup>2</sup>


### Zulassung

Klick für Approbation (PDF)



Nennquerschnitt mm<sup>2</sup> 2,5

Nennspannung V 450



## Technische Angaben

<b>Anschluss</b>	Schraube Leitung 0,5 - 6,0 mm <sup>2</sup>
<b>Befestigung</b>	mit Schraube oder Niete Ø 3,2 mm
<b>Isolierteil</b>	Porzellan C 111, EN 60672 Außenfläche glasiert mit Ausnahme der Grundfläche Dauergebrauchstemperatur 1000 °C
<b>Kontaktteil</b>	Messing, oberflächengeschützt Dauergebrauchstemperatur 350 °C
<b>Schraube</b>	M3: ⌀ max. 0,5 Nm Stahl, verzinkt, chromatiert, unverlierbar
<b>Nennstrom</b>	nach EN 60598: 16 A bei T 100 °C nach EN 60998: 24 A bei T 100 °C
<b>Abisolierlänge</b>	7 - 7,5 mm

## Auf Anfrage

Bedruckungen, andere Schrauben; weitere Produktvarianten [hier](#)

## Varianten

<b>157 DS</b>	2- und 3-polig, Klemmbereich mit Drahtschutz 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>157 MDS</b>	2- und 3-polig, Klemmbereich mit Draht- und Mittendurchsteckschutz 2,5 mm <sup>2</sup>

## Bestellinformation

Beschreibung	Artikel	Bestellnr.	VPE	
2-polig	157/ 2	412202	400	›☒
3-polig	157/ 3	412203	250	›☒