


Stabschleifer

Micro-Stabschleifer UT 8712 A


Micro-Stabschleifer in schlanker Bauform.




Technische Daten


 Leerlaufdrehzahl
54000 U/min


 Spannweite
3 mm


 Beschleunigung
<2,5 m/s²

 Schalldruckpegel
72,0 dB (A)

 Luftverbrauch
0,6 l/s

 Druckluftanschluss
1/4 Zoll

 Baulänge
150 mm

 Leistung
0,2 kW

 Gewicht
0,2 kg

Beschreibung

- Heckauspuff mit Zu- und Abluftschlauch
- Spannweite 3 mm Ø mit zwei Spannschlüsseln
- **Leerlaufdrehzahl: 54.000 min-1**