

Synergy 21 LED Wandleuchte 10 IP54 3W



kwh/1000h:	3,00
Lumen:	250
Watt:	3,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	15000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Aussen Wandaufbau-Leuchte
Ausschließlich für den Wandaufbau

Leistungsaufnahme: 3Watt
Rahmenfarbe: silber/grau
LED: COB
Lumenzahl: 250lm
Warmweiß: 3000k ±150 RA>80
Abstrahlwinkel: 75° nach unten oder oben
Schutzklasse: IP54
Arbeitstemperatur: -20° to +40°
Stromzufuhr: 230V incl. Netzteil
Größe: 80*80*75mm
Gewicht: 240g

Wir empfehlen die offenen Kabelenden mit Wago-Klemmen
(z.B. Artikel 80945) zu verbinden.

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 3

Weitere Bilder

