

**Artikelnummer:** 305130

**Kurzbeschreibung:** Handmatige heftafel met dubbele schaar SPF680

**Langbeschreibung:** Handmatige heftafel met dubbele schaar SPF680: In tegenstelling tot de eenvoudige schaarlifttafels bereiken de dubbele schaarlifttafels een aanzienlijk grotere hefhoogte. Het maximale draagvermogen is 680 kg. Met deze uitrusting is deze heftafelwagen ideaal voor universeel gebruik in magazijnen, orderverzamelcentra of algemene dagelijkse werkzaamheden. Hij is voorzien van een hoogwaardige poedercoating, een robuust stalen frame en een stevige schaarversteving.

- Hefhoogte tot 1,5 m.
- robuuste stalen frameconstructie
- stabiele schaarversteving
- hoogwaardige poedercoating
- Kwaliteit hydraulische pomp
- solide voetpomp voor het krachtbesparend tillen van de tafel
- gecontroleerd traploos laten zakken van de tafel aan de hendel
- Parkeerrem op beide wielen
- Polyurethaanrollen voor een bijzonder rustige loop op een effen ondergrond
- Draagvermogen: 680 kg
- Slagbereik (h): 460 - 1510 mm
- Tafelafmetingen (l/b/h): 1210/610/610/55 mm
- Greephoogte (b): 1000 mm
- Slag per pedaalgreep: 40 mm
- Slagen tot max. hoogte (ca.): 30
- Afmetingen: L 1520 x B 700 x H 700 x H 1000 mm.
- Eigen gewicht: 185 kg

