

Artikelnummer: 308584

Kurzbeschreibung: Steekwagen met groot laadvlak, draagvermogen 250 kg, luchtbanden

Langbeschreibung: Steekwagen met groot laadvlak, draagvermogen 250 kg, luchtbanden: Stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = 4 mm). Handgrepen met veiligheidsbeugel. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).

[ul] Ook leverbaar met niet-vernette banden op

aanvraag. emmerbreedte: 480 mm Bladdiepte:

330 mm Buitenafmetingen: B 530 x D 670 mm Totale hoogte: 1300 mm

 Greephoogte: 1140 mm Draagvermogen: 250 kg Wiel a^o: 260 x

85 mm Eigen gewicht: 17 kg

