

Krause

Mehrzweck-Teleskopleiter

3 x 12 profilierte Sprossen, Holmlänge
3,4 - 8,6 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 184337



Krause Mehrzweck-Kombileiter

Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter, dreiteilig

Mehrzweck-Teleskopleiter

- Aufstieg beidseitig
- 3 x 12 profilierte Sprossen
- für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter / als Schiebeleiter
9,3 m / 4,65 m / 6,55 m
- Holmlänge 3,4 - 8,6 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- treppengängig
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Quertraverse am Holmende
- Aus Aluminium

- Gewicht 28,1 kg
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweck-Teleskopleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	dreiteilig
Holmlänge	3,4-8,6 m	Leiter Funktion	treppengängig
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	9,3 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Arbeitshöhe als Stehleiter	4,65 m	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe als Schiebeleiter	6,55 m	Sicherheitsbügel	nein
Sprossen Anzahl	3 x 12	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Zertifizierung	TÜV geprüft
Tiefe Sprossen	30 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	28,1 kg

Zubehör

233631



Einhängetrift, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg, aus Aluminium

Dazu passt auch ...

149286



Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm

505371



Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in rot/weiß, Pfosten aus Aluminium in rot