

Nählichtlampe Röhrenform 20x52 mm, B15d 235V 20W klar stoßfest

Artikel-Nr. 48210



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	20 W
Lampenspannung:	235 - 235 V
Lichtstrom:	100 lm
Socket:	B15d
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	20 mm
Gesamtlänge:	52 mm
Stoßfest:	Ja
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Ja
Kohlefaden:	Nein
Nennstrom:	85 mA
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h


Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Nählichtlampe Röhrenform 20x52 mm Nählichtlampe Röhrenform B15d, klar, stoßfest. Ersatzbirne für Nähmaschinen.

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 20
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Farbwiedergabeindex (Ra): 100
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 07.09.2015 14:19:29



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.