

HONEYWELL Thor VM3A - Client Pack - robust - Computer für den Einbau in Fahrzeuge - Snapdragon 660 2.2 GHz - Android 9.0 (Pie)

4 GB RAM - 32 GB - 30.7 cm (12.1") Touchscreen 1024 x 768 - Wi-Fi 5 - NFC



Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	VM3A-L0N-1A1A20E

Beschreibung

Honeywell Thor VM3A - Client Pack - robust - Computer für den Einbau in Fahrzeuge - Snapdragon 660 2.2 GHz - Android 9.0 (Pie) - 4 GB RAM - 32 GB - 30.7 cm (12.1") Touchscreen 1024 x 768 - Wi-Fi 5, NFC

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell Thor VM3A - Client Pack - 30.7 cm (12.1") - Snapdragon 660 - 4 GB RAM - 32 GB
Produkttyp	Computer für den Einbau in Fahrzeuge - robust
Betriebssystem	Android 9.0 (Pie)
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz
Speicher	4 GB
Speicherkapazität	32 GB
Bildschirm	30.7 cm (12.1") LED-Hintergrundbeleuchtung Touchscreen 1024 x 768 / XGA
Eingabegerät	Touchscreen, 7 programmierbare Tasten an der Vorderseite
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Besonderheiten	Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Drehungssensor
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.8 cm x 26 cm x 6.2 cm
Gewicht	3 kg
Lokalisierung	Region: weltweit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.