

**Artikelnummer:** 305130

**Kurzbeschreibung:** Manueller  
Doppelscherenhubtisch SPF680

**Langbeschreibung:** Manueller  
Doppelscherenhubtisch SPF680: Im Gegensatz zu  
den einfachen Scherenhubtischwagen erreichen die  
Doppelscherenhubtische eine deutlich grössere  
Hubhöhe. Dabei beträgt die maximale Tragfähigkeit  
680 kg. Mit dieser Ausstattung ist dieser  
Hubtischwagen ideal in der Lagerhaltung, bei der  
Kommissionierung oder allgemein im Betriebsalltag  
universell einsetzbar. Er ist mit einer hochwertigen  
Pulverbeschichtung, robusten Stahlrahmen und  
stabilen Scherenverstreben ausgerüstet.  
Hubhöhe bis 1,5 m robuste

Stahlrahmenkonstruktion stabile Scherenverstrebung hochwertige Pulverbeschichtung  
Qualitätshydraulikpumpe solide Fu sspumpe zum kraftschonenden Heben des Tisches  
dosiertes stufenloses Absenken des Tisches am Handhebel Feststellbremsen an beiden  
Lenkrollen Polyurethan-Rollen für einen besonders ruhigen Lauf auf ebenen Untergründen  
Tragfähigkeit: 680 kg Hubbereich (h): 460 - 1510 mm Tischma sse (l/b/h): 1210/610/55  
mm Handgriffhöhe (b): 1000 mm Hub je Pedalgriff: 40 mm Hübe bis max. Höhe (ca.): 30  
Gesamtma sse: L 1520 x B 700 x H 1000 mm Eigengewicht: 185 kg



**EAN/GTIN:** 4260151120507