

## Pennen

22690.0421




### Productbeschrijving

Als oplegpunt, aanslagen en drukstukken toepasbaar.


### Materiaal

- staal, gehard, gezwart


### Tekening




Afbeelding 1




Afbeelding 2




Afbeelding 3



Afbeelding 4



Afbeelding 5



Afbeelding 6

### Bestelinformatie

h ±0,1	d <sub>1</sub>	Afmetingen d <sub>2</sub>			l	t	SW [mm]	Aandraai- moment <sup>1)</sup> max. [Nm]	[g]	Artikelnr.
met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5										
15	M8	19,4			15	6	17	25	24	22690.0421

<sup>1)</sup> Het aandraaimoment voor bouten met binnendraad zijn ontworpen voor draadklasse 8. Bij de verbinding moet de volledige draadlengte worden benut.

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 14.06.2023

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrum uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."