

**iQ700, Kühl-Gefrierkombination
mehrtürig, Glasfront, 183 x 90.5
cm, Schwarz
KF96RSBEA**



Die noFrost French Door Kühl-Gefrierkombination: hält deine Lebensmittel frisch und kühlt deine Getränke elegant.

- ✓ Getränkeschublade mit Glasfront: eine clevere Lösung zur Inszenierung deiner liebsten Getränke.
- ✓ Näherungssensor: lässt deine Getränke im besten Licht erstrahlen.
- ✓ Beleuchtete Glasrückwand mit multiAirflow: elegante Beleuchtung, gleichmäßige Kühlung.
- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.

Ausstattung

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 320 kWh/annum |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 171 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: | 401 l |
| Geräuschwert: | 39 dB(A) re 1 pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | C |
| Bauform: | Freistehend |
| Dekorrahmen/ - platte: | Möglich mit Zubehör |
| Höhe: | 1830 mm |
| Gerätebreite: | 905 mm |
| Gerätetiefe: | 736 mm |
| Nettogewicht: | 172.7 kg |
| Absicherung: | 10 A |
| Türöffnung: | Andere |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50-60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 240.0 cm |
| Anzahl Verdichter: | 2 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 2 |
| Innenlüfter: | Ja |
| Scharniere wechselbar: | Nein |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 4 |
| Flaschenregale: | Nein |
| Frostfree System: | Kühlschrank und Gefriergerät |
| Gerätetyp: | Freistehend |



**iQ700, Kühl-Gefrierkombination
mehrtürig, Glasfront, 183 x 90.5
cm, Schwarz
KF96RSBEA**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 320 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Nutzinhalt gesamt: 572 l
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Glastüre, Tür schwarz, Seiten cast iron
- LED Beleuchtung
- Lichtrückwand
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Super-Taste: superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Urlaubsschaltung
- Optische Warnanzeige Tür offen, Akustischer Türalarm
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 401 l
- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- airFreshFilter
- 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 Gemüsebehälter auf Rollen

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 171 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eis-Twister
- SuperGefrieren: ja

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.6 cm

Technische Informationen

- 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung

Zubehör


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter
- 220 - 240 V

iQ700, Kühl-Gefrierkombination
 mehrtürig, Glasfront, 183 x 90.5
 cm, Schwarz
 KF96RSBEA


Maßzeichnungen

Maße in mm



A: Front ist von 1830 bis 1815 mm ausgezogenen vorstellbar


Maße in mm



A: Front ist von 1830 bis 1815 mm ausgezogenen vorstellbar

B: 25 mm für feste Abdeckung der Rückseite hinzufügen

Maße in mm



Maße in mm

