

Lutz

kit de pompage pour jerrycans à batterie B2 Battery Niro 28-R DL

commande par bouton-poussoir,
puissance de refoulement maximale
80 l/min, système de pompage en
acier inoxydable, boîtier en acier
inoxydable

Numéro d'article: 222401



Lutz Kit de pompes à jerrycan B2 Battery Niro 28-R DL



flexibilité maximale grâce au fonctionnement sans fil

kit de pompage pour jerrycans à batterie






- kit comprenant : pompe, tuyau chimique, raccord de tuyau, pistolet de soutirage
- pour fluides très liquides avec une viscosité maximale de 400 mPas
- Convient pour jerrycan
- moteur BLDC
- commande par bouton-poussoir
- puissance de refoulement maximale 80 l/min
- raccordement électrique 21,6 V, moteur avec 260 W
- moteur s'arrête automatiquement en cas de surcharge
- système de pompage en acier inoxydable, boîtier en acier inoxydable
- volume de livraison : sans batterie ni chargeur

type de stockage de produits dan	manutention de fûts / conteneurs	viscosité max.	400 mPas
manipulation de fûts / conteneur	pompe	puissance refoul. max. l/min	80 l/min
type pompe	kit de pompage pour jerrycans à batterie	température du fluide de refoule	-15 °C à +90 °C
kit	oui	raccordement électrique	21,6 V
réipients de stockage	jerrycan	type de moteur	moteur BLDC
fluide	fluides très liquides	puissance du moteur	260 W
commande	bouton-poussoir	moteur fonction	s'arrête automatiquement en cas de surcharge
matériau de système de pompage	acier inoxydable	modèle	système de pompage B2
matériau de boîtier	acier inoxydable	volume de livraison	sans batterie ni chargeur
hauteur de refoulement	8 m	Numéro d'enregistrement DEEE	DE53987133
Diamètre du tube plongeur	28 mm	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
profondeur d'immersion	1000 mm	Poids	2,5 kg
équipement kit de pompes	pompe, tuyau chimique, raccord de tuyau, pistolet de soutirage		

Accessoires

222402		chargeur pour pompe pour jerrycans sans fil, tension électrique 21,6 V
223828		Batterie pour pompe p. jerrycans, tension électrique 21,6 V

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm