

## Krause

### escalier mobile roulant

STABILO® Professional

estrade hauteur 1,7 m, estrade largeur x profondeur 600 x 700 mm, 7 marches striées (estrade incl.), en aluminium, 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins

Numéro d'article: 254311



escalier mobile roulant

- estrade hauteur 1,7 m, estrade largeur x profondeur 600 x 700 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 3,7 m
- accès à un côté
- 7 marches striées (estrade incl.)
- profondeur de marche 175 mm
- en aluminium
- application sûre grâce à rambarde d'estrade sur 3 côtés avec protège-genoux et protège-pieds
- rambarde 1000 mm de hauteur
- main courante en accessoires (non compris dans le volume de livraison)
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Force max. 150 kg
- poids 53,9 kg






- selon EN 131-7
- certification TÜV
- 10 années de garantie
- volume de livraison : sans main courante, à commander séparément
- À partir d'une hauteur d'estrade de 1 m, la loi prescrit des mains courantes de deux côtés, merci de commander directement les 2 mains courantes en même temps
- Produit livré prémonté



## Détails techniques



|                          |                 |                                |                                                                     |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| technique de montée      | escalier mobile | roulant                        | oui                                                                 |
| matériau                 | aluminium       | équipement de sécurité échelle | rambarde d'estrade sur 3 côtés avec protège-genoux et protège-pieds |
| utilisation              | à un côté       | étrier de sécurité             | oui                                                                 |
| hauteur d'estrade        | 1,7 m           | Hauteur de rambarde            | 1000 mm                                                             |
| largeur d'estrade        | 600 mm          | main courante                  | en accessoires (non compris)                                        |
| profondeur d'estrade     | 700 mm          | soubassement                   | 4 roulettes pivotantes                                              |
| nombre de marches        | 7               | équipement roue                | 2 roulettes pivotantes avec freins                                  |
| type de marche/d'échelon | marches striées | norme                          | EN 131-7                                                            |
| hauteur de travail       | 3,7 m           | volume de livraison            | sans main courante                                                  |
| profondeur des marches   | 175 mm          | livraison                      | prémonté                                                            |
| hauteur                  | 2,7 m           | certification                  | certification TÜV                                                   |
| largeur                  | 950 mm          | garantie                       | 10 années                                                           |
| profondeur               | 1900 mm         | Poids                          | 53,9 kg                                                             |
| force                    | 150 kg          |                                |                                                                     |

## Accessoires

|        |                                                                                     |                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 254322 |  | Main courante pour escalier mobile, Pour 7 - 8 marches, suivant double face          |
| 254323 |  | Portillon de sécurité pour escalier mobile, hauteur x largeur 640 x 530 mm           |
| 254324 |  | Porte-outils pour escalier mobile, hauteur x largeur x profondeur 100 x 500 x 300 mm |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 210735 |  | protection anti-collision rayonnage, convient pour le intérieur, profil en L, hauteur x largeur x profondeur 400 x 165 x 227 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL1003 jaune de sécurité, à cheviller |
| 227865 |  | casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc                                                                                                                                       |

|        |                                                                                   |                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 227890 |  | chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute |
| 252955 |  | GEDORE R27140015 Clé à tube S-Maul p.D.1.1/2 pouce L.420mm                                                                  |