

## Rollcart chariot à plateaux

force 1200 kg, 2 plateau(x) avec plaque de contreplaqué, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage élastique



Numéro d'article: 402122

## Rollcart Chariot à plateaux lourd

**Force 1200 kg**

chariot à plateaux

- force 1200 kg
- 2 plateau(x) avec plaque de contreplaqué
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- avec rebords en acier
- barre de poussée horizontale
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 920 x 1350 x 800 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à billes
- boîtier en acier
- roulettes pivotantes avec freins

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau	acier
type de chariot	chariot à étagères	conducteur d'électricité	non
charge	1200 kg	poignée	1 pièce
longueur de plateau	1200 mm	Sens de la poignée	horizontal
largeur de plateau	800 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de plateaux	2 pièce	pneumatique	élastique
type de niveau	plaque de contreplaqué	matériau de boîtier	acier
surface de plateforme	antidérapant	Ø de roue	200 mm
exécution de plateforme	imperméable	roulement	roulement à billes
Rebord de tableau	acier	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
hauteur	920 mm	surface	finition peinture époxy
longueur	1350 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur	800 mm	Poids	80 kg

## Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158408	.	4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 600 - 1200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4