



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

### Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- HF-Vorschaltgerät muss die Philips LDi Richtlinie erfüllen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	E40 [E40]	-	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Energieverbrauch	255,0 W
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	45.000 Stunde(n)	Spannung (Nom)	99 V
Lichttechnische Daten		Spannung (Nom)	99 V
Farbcode	- [Not Specified]	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	33.700 lm	Dimmbar	Ja
Farbkoordinate X (Nom)	0,535	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42	Kolbenausführung	Klar
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K	Kolbenform	T46 [T 46 mm]
Nennlichtausbeute (nom.)	132 lm/W		

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	E
Quecksilbergehalt (max.)	15,1 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	15,1 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	255 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473377

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	872790092737500
--------------------	-----------------


Bestell-Produktname	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Bestellcode	92737500
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Material-Nr. (12NC)	928150419230
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
EAN Umverpackung	8727900927382

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48 mm	65 mm	158 mm	257 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

