

Artikelnummer: 156889

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8159, 3 Schubladen, B 750 x T 900 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8159, 3 Schubladen, B 750 bis 2000 mm, Tiefe 700 oder 900 mm: Die Werkbank Serie 8159 ist wahlweise mit einer Tiefe von 700 oder 900 mm verfügbar. In vielen Breiten bestellbar, hat die Werkbank Serie 8159 drei unterschiedlich hohe Schubladen. Die Werkbank Serie 8159 bietet mit drei Schubladen und einem 4-seitigen Auflagerahmen viel Stauraum. Die Schubladen sind je einmal 120 mm, 150 mm und 240 mm hoch. Sie besitzen jeweils eine Tragkraft von 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Dabei lassen sich die Schubladen um 90 Prozent ausziehen. Die Schweißkonstruktion sowie die Gestellfüsse aus Profi I-Stahlrohr verleihen der Werkbank Serie 8159 seine Stabilität. Dank der ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen kann die Werkbank auch mühelos verschoben werden. Die Werkbank Serie 8159 hat eine 40 mm starke Arbeitsplatte aus Buche-Massiv, deren Oberfläche bereits geschliffen und geölt ist. Die Werkbank erhalten Sie wahlweise mit einer Tiefe von 700 oder 900 mm. Auch die Breite von 750 mm bis zu 2000 mm können Sie frei entscheiden. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Gestellfüsse mit Abschlusselement und Anti-Rutsch-Noppen Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte 3 Schubladen: 1 x 120 mm, 1 x 150 mm, 1 x 240 mm Schubladen Tragkraft: je 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 oder 900 mm Breite: wahlweise 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm Höhe: 840 mm



EAN/GTIN: 4040376984449