

Broszura informacyjna

01 06 160

Szczypce uniwersalne Chromowo-wanadowe

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Do pracy przy dużych obciążeniach
- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, twardego i bardzo twardego (fortepianowego)
- Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Szczęki wyjątkowo odporne na zużycie, twardość szczęk ok. 53 HRC
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Ogólna

Nr art.	01 06 160
EAN	4003773040729
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE
Waga	220 g
Wymiary	160 x 55 x 20 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2,0 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 1,5 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 10,0 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	16,0 mm ²
izolowane wg VDE	tak

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych