

## Termékinformációk

# 37 43 125

### Markoló fogó

Finommechanikához

DIN ISO 9655

- Precíziós fogók a legfinomabb szerelőmunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz, valamint beszabályozáshoz
- Csúcsok precíziós köszörülésű
- Sima fogófelületek
- Az élek gondosan sorjátlanítva
- Behelyezett csukló
- Kerek, csúcsos pofák huzalszemek hajlításához
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett



#### Általános

Cikkszám	37 43 125
EAN	4003773043652
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	76 g
Méret	125 x 50 x 12 mm
Szabvány	DIN ISO 9655

#### Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (D)	8,0 mm
Csúcs szélessége (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,0 mm
Pofa hossza (B)	27,0 mm
Fejszélesség (A)	14,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk