

Informazione prodotto

71 32 200 T

KNIPEX CoBolt®

Tronchese a doppia leva



- Molla di apertura incorporata nei manici per lavorare in modo confortevole e pratico bloccaggio per un trasporto sicuro
- Con manici rivestiti in materiali multicomponente di forma affusolata senza collare per una migliore maneggevolezza ed un trasporto più pratico
- Con superficie di contatto sotto l'articolazione per la presa e l'estrazione di fili metallici a partire dal Ø 1,0 mm
- Pinza con anello di fissaggio per agganciare una protezione anticaduta
- Con taglienti di precisione per filo duro e filo dolce, anche per filo armonico
- Per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 5,2 mm
- Capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo grazie alla struttura dell'articolazione altamente efficace
- Con incavo per semplificare il taglio di fili di maggiore sezione
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico

Art. No.	71 32 200 T
EAN	4003773080060
Esecuzione	bonderizzata nera
Manici	rivestiti in materiale bicomponente, forma affusolata, con anello di fissaggio incorporato per agganciare una protezione anticaduta
Peso	380 g
Dimensioni	200 x 55 x 23 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 6 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 5,2 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 4,0 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 3,6 mm
Protezione anticaduta	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori