

Termékinformációk

77 72 115

Elektronikai oldalcsípőfogók

DIN ISO 9654



- Csúcsos mini-fej, kis fazettával
- Vágóél keménység kb. 60 HRC
- Finom vágási munkákhoz, pl. elektronikában és finommechanikában
- Terhelés-optimalizált kialakítás a közvetlen munkaérzet érdekében
- Stabil, áttűzött és játégmentes csukló
- Súrlódáscsökkentő kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés vagy tükörpolítúr egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkákkal az áramkörökben.
- Lézerral is edzett vágóélek, vágóél-keménység legalább 60 HRC
- A keskeny, a fogófej felé felhúzott burkolatok biztos és kényelmes vezetést nyújtanak a hüvelykujj és a mutatóujj között is
- Golyóscsapágy-krómacél, olajban edzett



Általános

Cikkszám	77 72 115
EAN	4003773040958
Fej	tükrosített
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	65 g
Méret	115 x 66 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 9654

Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,3 – 0,8 mm
Pofa hossza (B)	10,5 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6 mm
Fejszélesség (A)	11 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk