

## Produktinformation

# 87 01 125

### KNIPEX Cobra®

#### Hightech-Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976



- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- 125 mm klein, Greifweite Rohre Ø 30 mm, Greifweite Muttern Ø 27 mm, Gewicht 85 g
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



### Allgemein

Artikel-Nr.	87 01 125
EAN	4003773069935
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	85 g
Abmessungen	125 x 38 x 14 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Einstellpositionen	13
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	27 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 30 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



