

Información sobre productos

95 16 165 T

Tijeras cortacables

IEC 60900 DIN EN 60900



- Con anilla de fijación integrada aislada para colocar un sistema de protección anticaídas
- Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples
- Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
- No apto para cortar cable de acero o conductores de cobre trenzado
- Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
- Corte muy fácil con una sola mano
- Con retén protector contra pellizcos
- Articulación con tornillo ajustable
- Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

⚡ 1000 V



Información general

Núm. de artículo	95 16 165 T
EAN	4003773081524
Tijeras	cromado
Mangos	Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada e integrada para colocar una protección anticaída
Peso	260 g
Dimensiones	165 x 67 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	50 mm ²
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
Protección anticaídas	sí
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Efecto de corte con un cortacables: corte fácil, limpio, sin deformaciones

