

## Rhewa

### tafelweegschaal

800 832A/006 ongeëicht

Ijkbaar, platform van RVS, breedte x diepte 350 x 280 mm, weegbereik van 0,02 tot 6 kg, afleesbaarheid in 1 / 2 g stappen

Artikelnummer: 101402



## Rhewa Tafelweegschaal 800 832A/006 ongeëicht

### Voor toepassingen met ijkverplichting

Rhewa tafelweegschaal 800 832A/006 ongeëicht


- Ijkbaar
- platform van RVS, breedte x diepte 350 x 280 mm
- weegbereik van 0,02 tot 6 kg
- afleesbaarheid in 1 / 2 g stappen
- Met de functies afstellen (CAL), receptuur, aantal stuks, tarreren
- uitgerust met LC-display, gegevensinterface voor printer of pc
- beschermingsklasse IP67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdompelen
- spanningsvoorzorging via netadapter 230V/50 Hz
- Om op de tafel te zetten

## Technische details






type weegschaal	tafelweegschaal	spanningsvoorzorging	netadapter 230V/50 Hz
ijkbaar	ja	weegschaal uitrusting	LC-display, gegevensinterface voor printer of pc
materiaal platform	RVS	breedte	350 mm
platformbreedte	350 mm	diepte	280 mm

platformdiepte	280 mm	telfunctie	ja
weegbereik	0,02-6 kg	tarreren	ja
afleesbaarheid	1-2 g	opstelling	Tafel
weegschaa functies	afstellen (CAL), receptuur, aantal stuks, tarreren	kleur uitvoering	RVS
ip beschermingsklasse	67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdempelen	gewicht	10 kg

## Gerelateerde Producten

101406		ijkling voor tafelweegschaal, voor weegbereik tot 6 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
185129		interfacekabel voor display voor tafelweegschaal, kabel 2,4 m lang
185131		alternatief weergaveapparaat voor tafelweegschaal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
208691		statief voor tafelweegschaal, hoogte 510 mm, van RVS, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

146385		dolly, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, laadhoogte 160 mm, platform van kunststof, met afrolrand, constructie van polyethyleen in zwart, 2 zwenk- en 2 bokwielen, met polypropyleen-banden
202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210870		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart