

## Rollcart tafelwagen

draagvermogen 150 kg, 3 niveaus met houten kist, laadvlak lengte x breedte 1000 x 575 mm, etage(s) van MDF in beuken, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden



**Artikelnummer: 139214**

## Rollcart Tafelwagens

tafelwagen

- draagvermogen 150 kg
- 3 niveaus met houten kist
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 575 mm
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1170 x 600 mm
- etage(s) van MDF in beuken
- etages met bordlijst van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met wiellager
- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

transporttoestel	transportwagen	constructies	geen
type wagen	etagewagen	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	150 kg	uitrichting duwbeugel	hoog
lengte laadvlak	1000 mm	in-/uitklapbaar	nee
breedte laadvlak	575 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
etages aantal	3 stuks	banden	TPE
etagetype	houten kist	materiaal behuizing	staal
materiaal etage(s)	MDF	diameter wiel	125 mm
kleur etage	beuken	wiellager	wiellager
whiteboardlijst	hout	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
randhoogte	20 mm	wielstand	rechthoekig
etage-inrichting	recht	oppervlak	m. poedercoating
hoogte	990 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	1170 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
breedte	600 mm		1 stuks
materiaal	staal	gewicht	36 kg
materiaal verwerking	gelast		