

Hymer multifunctionele telescoopladder SC 60

3 x 6 sporten met antislipprofiel,
balklengte 1,87 - 4,11 m, van
aluminium

Artikelnummer: 157758



HYMER



Hymer Multifunctionele reformladder SC 60

multifunctionele telescoopladder

- trap beide zijden
- 3 x 6 sporten met antislipprofiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder / als schuifladder 4,5 m / 3,1 m
- balklengte 1,87 - 4,11 m
- breedte 355 - 1030 mm
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- dwarstraverse aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 12,4 kg
- 10 jaar garantie



Technische details

stijgtechniek	multifunctionele ladder	in-/uitklapbaar	ja
laddertype	multifunctionele telescooppladder	verrijdbaar	nee
materiaal	aluminium	onderbouw	dwarstraverse
gebruik	beide zijden	ladder uitvoering	driedelig
lengte paal	1,87-4,11 m	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
werkhoogte als aanlegladder	4,5 m	spreidbeveiliging	ja
werkhoogte als schuifladder	3,1 m	veiligheidsbeugel	nee
sporten aantal	3 x 6	ladder voor op de trap	ja
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	garantie	10 jaar
breedte	355-1030 mm	gewicht	12,4 kg

Gerelateerde Producten

224581		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg
224582		antistatische band, voor ladder
231359		set opzettreden, voor staande ladder met sporten, van aluminium
231360		opzettrede, voor staande ladder met sporten, van aluminium
656137		wandafstandhouder, voor staande ladder met sporten
678796		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg